

**CNMG 190616, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 190616
spån-brytare	PH
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Sort	CA115P
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 10 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning