

**CCMT 060204, Sort: CA115P**

## Beställningsdata

Ordernummer	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 340 m/min
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
spån-brytare	GK
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning