

**DNMG 150608, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
spån-brytare	PMG
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning