

**DNMG 150612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PMG
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Antal byten/skär	4
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning