


**DNMG 150612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
spån-brytare	PH
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning