

**TNMG 160404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	CA115P
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	PMG
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning