

**TNMG 160408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PQ
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160408

Produktlag

Vändskär för svarvning