

**SNMG 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	CA115P
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
spån-brytare	PQ
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för svarvning