

**VNMG 160404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Sort	CA115P
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning