

**WNMG 080404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
spån-brytare	HQ
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	6
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,07 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P

Produktlag

Vändskär för svarvning