

**WNMG 080408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA115P
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning