

**CCMT 09T308 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Sort	CA115P
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Matning $f$	0,07 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 270 m/min
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	WP
Antal byten/skär	2

Skärförhållande

kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning