

**CCMT 09T304 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	WP
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,07 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 270 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Sort	CA115P
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning