

**DC.T 070204, Sort: CA115P**

Beställningsdata

Ordernummer	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA115P
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
Antal byten/skär	2

Skärhastighet v_c primär användning

120 - 340 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning