

**DC.T 070202, Sort: CA115P**

## Beställningsdata

Ordernummer	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 340 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Sort	CA115P

spån-brytare

HQ

Produktlag

Vändskär för svarvning