

**CCMT 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 340 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Hörnradie	0,8 mm

Skärmaterial

VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning