

**DCMT 070204, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
Sort	CA115P

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning