

**DCMT 070202, Sort: CA115P**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260481 CA115P |
| GTIN | 4960664045808 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Sort | CA115P |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Hörnradi | 0,2 mm |
| Primäranvändning | P |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| ISO-kod vändskär | DCMT 070202 |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | M |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |
| spån-brytare | GK |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 340 m/min |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |