

**DCMT 11T308, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA115P
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning