

**VBMT 110304, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Sort	CA115P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 340 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
spån-brytare	HQ
Hörnradie	0,4 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning