

**Garant****DC.T 11T302, Sort: CB7010**

### Beställningsdata

Ordernummer	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 240 m/min
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	70 - 180 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2 mm
spån-brytare	SM
Sort	CB7010
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning