



## LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 43W



### Beställningsdata

Ordernummer	081245 43
GTIN	5708997362037
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

**NOVA "For Life" LED-strålkastare** med inbyggt bärhandtag och 5-steps dimningsfunktion.

- **Ny, uppdaterad design med högeffektiva multi-LED.**
- **Ny OPTILight-funktion för optimerad ljuseffekt och överlägsen belysningstid.**
- **Kompakt och hållbar för krävande arbetsmiljöer.**

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd	262 mm
total bredd	87 mm
ljusflöde	600 - 6000 lm
Anslutningskabel längd	5 m

IP-skyddsklass	IP 67
totallängd	267 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	2660 g
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare