



Bultsax med 20° vinklat huvud, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	725610 200
GTIN	4003773081913
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Hög klippkapacitet med relativt liten ansträngning tack vare speciell kraftutväxling. Induktionshårdade skär (ca 59 HRC). Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial. **Med retur fjäder** och inbyggd låsning. **20° vinklat huvud för jämna snitt.**

Användningsdata:

För jämn skärning av mjuka material som t.ex. plast-aluminium, koppar (även strömskenor i koppar upp till 3 x 10 mm), bly.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, smitt och oljehärdat i flera steg.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	6 mm
mejselspets	induktionshårdad
vinklat huvud	20 grad
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadin-elektrostål
Yta	kemiskt svärtad tång
med retur fjäder	ja

med justerskruv

ja

Produktslag

Skärande tång