

**DC.T 11T302, Sort: CA525****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 CA525
GTIN	
Artikelklass	25E

Beskrivning**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	HQ
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning