

Garant**GARANT Softcut HSI-högmatningsfräs, med hål, ØD/antal skär Z: 42/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 214848 42/3 |
| GTIN | 4067263117223 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär ställs an med 15° i bärarverktyget.

Användningsdata:

Välj F_z -värde 0,8 mm.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,0** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------------------|
| FästhålsØ | 16 mm |
| Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3Nm) |
| Serie | Softcut® |
| Passande vändskär | SO.. 1205.. |
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 56,5 mm |

| | |
|--|--------------|
| Skär- \varnothing D_c | 42 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 2,8 mm |
| Rampningslängd L för α_{\max} | 15 mm |
| $\varnothing D_3$ | 17,4 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$ | 78,3 mm |
| Rampningsvinkel α_{\max} | 1,75 mm |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 15 grad |
| Skärledning | Oregelbunden |
| Invändig | ja |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Planfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219833 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |