

Garant**DC.T 070204, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning