

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	MVJNR/L 2020K16
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Passande vändskär	VN.. 1604..
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 2
Huvudängd L ₁	32 mm
Underläggsplatta	259031 39
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännjärn Typ 2	259038 2
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500