

**DCMT 11T308, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning