

Rakslip, Typ: GGS30LS



Beställningsdata

Ordernummer	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.

- **Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.**
- **Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.**
- **Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.**
- **Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.**
- **Lång livslängd tack vare direktkyllning och dubbelt tätade kullager.**
- **6 olika varvtalsförval för olika material.**

Perfekt för krävande metallarbeten och stenslipning, även i trånga utrymmen.

leveransinnehåll:

Inklusive hylschuck 6 mm, 2 spännhylsor SW 19.

Teknisk beskrivning

vikt	1,7 kg
tillverkarens beteckning	GGS 30 LS
maximal spännhyls-Ø	6 mm
nätfrekvens	50 Hz
elektroniskt varvtalsförval	ja
maximala vibrationer enligt EN	3 m/s ²
varvtalsområde	7000 - 33000 min ⁻¹

märkspänning	230 V
effektförbrukning	750 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip