

Garant**Roterande fil GARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium), HM DLC,
Typ: A1225****Beställningsdata**

Ordernummer	543710 A1225
GTIN	4067263117926
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat. Skaftdiameter 6mm. Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.

- **Hög materialavverkning.**
- **Lugn gång.**
- **Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.**
- **Modern, substrat- optimerat för aluminiummaterial.**
- **Extrema användningstider.**

GARANT-#frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavgångskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Extra stabilt skaft med 8 mm.

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Optimerad för bearbetning av hårda och mjuka aluminiumlegeringar, plast, brons och icke-järnmetaller.

Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av den roterande filen och smörjning.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	12 mm
totallängd	65 mm
Skaft-Ø	8 mm
Formbeskrivning	Cylinder
huvudlängd	25 mm
Skärmaterial	HM DLC
Produktslag	Roterande fil