

Garant**Sats utan fäste Ø 9,75–101,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	237539
GTIN	4045197584205
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Finspindelverktyget ER plus kan anpassas direkt till en ER40-hylschuck.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-Ø 16 mm och vändskärshållare.
Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till Ø 152,1 mm.

Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på Ø.

Skärhållare med passande ISO-vändskär typ **CC..0602**.

Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ **CC..09T3**.

leveransinnehåll:

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningslängd): nr 237630 invändig skärhållare Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nr 237634 invändig skärhållare Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nr 237640 invändig skärhållare Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nr 237642 invändig skärhållare Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare: nr 237645 för Ø 87,75 – 101,1 mm (med adapter nr 237534 upp till Ø 114,1 mm).

vardera 1 vändskär: nr. 260052 strl. CU7010 (eller använd CC..0602);

nr. 260058 strl. CU7010 (eller använd CC..09T3).

Reservdel:

för nr 237630 – 237642: Vändskärsskruv nr 219830.

för nr 237645; 237531; 237532: Vändskärsskruv nr 219805.

Rekommendation:

- **Vändskär nr 265340 strl F (CBN) för härdade material.**
- **Vändskär nr 237695 strl HB7015 för djupa hål och små övermått (god spånkontroll vid reducerad skärkraft).**

OBS!:

Observera skärorientering $\pm 20^\circ$! Ursvarvningscykel.

Teknisk beskrivning

Anslutning	ER40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg