

**TNMG 160408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	MS
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,8 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning