

Garant**DC.T 11T302, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Primäranvändning	N
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGT 11T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning