

Garant**eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: MVJNR/L 2025X16

Passande vändskär: VN.. 1604..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 46 mm

totalängd L: 105 mm

Underläggsplatta: 259031 1

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 1
Spännjärn	259038 3
Passande vändskär	VN.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 2

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 9
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	MVJNR/L 2025X16
Huvudängd L ₁	46 mm
totallängd L	105 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännjärn Typ 3	259038 3
Underläggsplatta Typ 1	259031 1
Skruv för fastspänningsanordning Typ 2	259021 2
PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Skruv för underläggsplatta Typ 9	259025 9