

Garant**Finspindelsats Ø 9,75–164 mm, Anslutning: BT40****Beställningsdata**

Ordernummer	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

För **Ø 9,75 – 164 mm**, med spindelhuvud nr 237546, borrarstäng och tillbehör i väskan.

Utbyggbar med brygga nr 237560 till **Ø 320 mm**.

Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Borrstänger och vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ **CC..0602**.

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237546 BT40

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarvningslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 brygga: nr 237647 för Ø-förlängning på 86 – 164 mm.

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Helst med vändskärspattor nr 237695 och nr 237696.

Teknisk beskrivning

Anslutning	BT40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Borrstång	237634
Vändskärshållare för bryggor Typ 06	237564 06
Justerbara skärhållare	237640
Brygga	237647
Justerbara skärhållare	237642
Borrstång	237632
SpindelnosØ 9,75 – 320 mm Anslutning BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Borrstång	237630
Borrstång	237636
Sats utan fästeØ 9,75–164 mm	237569