

**Garant****Finspindelsats Ø 9,75–164 mm, Anslutning: HSK63****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 237541 HSK63  |
| GTIN         | 4045197608512 |
| Artikelklass | 29W           |

**Beskrivning****Utförande:**

För **Ø 9,75 – 164 mm**, med spindelhuvud nr 237546, borrhållare och tillbehör i väskan.

**Utbyggbar** med brygga nr 237560 till **Ø 320 mm**.

**Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.**

**Användningsdata:**

För ursvarvningsskål med skaft-Ø 16 mm och finborrningsbryggor. Borrhållare och vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ **CC..0602**.

**leveransinnehåll:**

1 spindelnos: nr 237546 HSK63

vardera 1 borrhållare (max. ursvarvningsskålslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 brygga: nr 237647 för Ø-förlängning på 86 – 164 mm.

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

**Reservdel:**

Vändskärsskruv nr 219830.

**Rekommendation:**

Helst med vändskärspaltor nr 237695 och nr 237696.

## Teknisk beskrivning

|             |                |
|-------------|----------------|
| Anslutning  | HSK63          |
| Invändig    | ja             |
| Produktslag | Spindelverktyg |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Justerbara skärhållare                     | 237640        |
| Borrstång                                  | 237632        |
| Borrstång                                  | 237630        |
| SpindelnosØ 9,75 – 320 mm Anslutning HSK63 | 237546 HSK63  |
| Borrstång                                  | 237636        |
| CC.T 060204 Sort CU7010                    | 260052 CU7010 |
| Justerbara skärhållare                     | 237642        |
| Borrstång                                  | 237634        |
| Vändskärshållare för bryggor Typ 06        | 237564 06     |
| Brygga                                     | 237647        |
| Sats utan fästeØ 9,75–164 mm               | 237569        |