

Garant**Finspindelsats Ø 9,75–101,1 mm, Anslutning: HW63****Beställningsdata**

Ordernummer	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Finspindelverktyget ER kan anslutas direkt till en ER40-hylschuck.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-Ø 16 mm och vändskärshållare.
Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till Ø 152,1 mm.

Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på Ø.

Skärhållare med passande ISO-vändskär typ **CC..0602**.

Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ **CC..09T3**.

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237513 HW63

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningslängd): nr 237630 invändig skärhållare Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nr 237634 invändig skärhållare Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nr 237640 invändig skärhållare Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nr 237642 invändig skärhållare Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare: nr 237645 för Ø 87,75 – 101,1 mm (med adapter nr 237534 upp till Ø 114,1 mm).

vardera 1 vändskär: nr. 260052 strl. CU7010 (eller använd CC..0602);

nr. 260058 strl. CU7010 (eller använd CC..09T3).

Reservdel:

för nr 237630 – 237642: Vändskärsskruv nr 219830.

för nr 237645; 237531; 237532: Vändskärsskruv nr 219805.

Rekommendation:

I första hand med vändskär nr 237695–237698.

OBS!:

Vändskärshållare 237531 för utökning till diameterområdet 105,75– 119,1 mm (upp till 132,1 med adapter 237534).

Vändskärshållare 237532 för utökning till diameterområdet 125,75– 139,1 mm (upp till 152,1 med adapter 237534).

Teknisk beskrivning

Anslutning	HW63
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Borrstång	237630
Justerbara skärhållare	237642
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Sort CU7010	260058 CU7010
Vändskärshållare	237645
SpindelnosØ 9,75–152,1 mm Anslutning HW63	237513 HW63
Justerbara skärhållare	237640
Borrstång	237634
Sats utan fästeØ 9,75–101,1 mm	237539