

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7020
GTIN	4045197699725
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning