

**DC.T 11T308, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning