

**DCMT 070202, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	GK
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning