

**DC.T 11T308, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	GK
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning