

Garant**Sats utan fäste Ø 9,75–164 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	237598
GTIN	4045197602084
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Borrstänger och tillbehör i väskan. **Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / via nonie 0,002 mm i Ø.**

Ø-inställning med mycket litet vändglapp.

För Ø 9,75 – 30,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvingsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

leveransinnehåll:

vardera 1 borrstång (max. utsvarvningenslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vändskärshållare för brygga: nr 237565

1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Teknisk beskrivning

Anslutning	SK40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg