

**Mahr****Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410251 200
GTIN	4059192001599
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finläppade mätytor.

**Utan** tumindelning.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

Kalibrering	A1
skänkelängd	50 mm
förpackning	Etui
avläsning	0,02 mm
mätområde	0 - 200 mm
gradering	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	plan
Djupmått finns	ja

Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200