

Garant**Finspindelsats Ø 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: SK40****Beställningsdata**

Ordernummer	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Med spindel huvud nr 237591, borrarstänger och tillbehör i väskan. **Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.**

Ø-inställning med mycket litet vändglapp.

För Ø 9,75 – 88,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

leveransinnehåll:

1 spindel nos: nr 237591 SK40

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarvningslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarvningslängd): nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Teknisk beskrivning

Anslutning	SK40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Borrstång	237632
Justerbara skärhållare	237640
Borrstång	237634
Borrstång	237636
Justerbara skärhållare	237642
SpindelnosØ 9,75 – 88,1 mm Anslutning SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Borrstång	237630
Sats utan fästeØ 9,75 – 88,1 mm	237599