

metabo**Kantfräs handstyrd, Typ: KFMV17-15F****Beställningsdata**

Ordernummer	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kantfräs i metall för fashöjder upp till 15 mm för förberedelse av svetsfogar.

- **Verktyslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. (Från 0 mm–15 mm)**
- **Exakt justering av fasnivån.**
- **Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor.**
- **Elektroniskt överbelastningskydd, mjukstart och återstartskydd.**

One-touch styrenhet. Patenterad, verktyslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. Spärrpunkter för korta inställningstider, för att förhindra oönskad justering av fräsdjupet vid arbete. Exakt justering av fasnivån direkt via styrplattorna. Universellt fräshuvud med tre hårdmetallskär för alla fasnivåer från 0 till 90 grader. Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor. Stoppkulle för styrning av rör för enkel förberedelse av svetsfogar. Verktysfritt justerbart handtag för säker och jämn styrning. Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livslängd. Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik med inställningshjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last. Elektroniskt överbelastningskydd, mjukstart och återstartskydd. Användarskydd tack vare sidoplåtar för spånledning. Med metaBOX, den intelligenta lösningen för transport och lagring, se bild.

För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

leveransinnehåll:

3 hårdmetallvändskär universell, stoppkulle, 2 skruvmejslar, fast skruvnyckel SW 10, båghandtag, metaBox. 3 universella hårdmetallskär, stoppkulle, bygelhandtag och metaBOX 185 l.

OBS!:

Nödvändiga tillbehör finns under nr 078132 och 078134.

Teknisk beskrivning

Tomgångsvarvtal	6200 - 12000 min ⁻¹
Max. fashöjd 45°	15
fasvinkel	0 - 90 grad
Graderad inställning av fräsdjup	0,1 mm
märkspänning	230 V
effekt	1700 W
Max. fashbredd 45 45°	21
vikt	6,3 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
axeffekt	880 W
kabellängd	3,9 m
effektförbrukning	1700 W
kontaktplattans Ø	100 mm
förpackning	Metabox
Produktslag	Fräs

Tillbehör

Batteridriven kantfräshandstyrd Typ AKFH18-5AS	078123 AKFH18-5AS
--	-------------------