



## HögtryckskrUVstycke utan svivel, backbredd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	362075 160
GTIN	2050001760869
Artikelklass	32E

### Beskrivning

#### Utförande:

- Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
- Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
- Underhållsfri och helkapslad högtrycksspindel.
- Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
- Underdel med längd- och tvärspar som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

#### Förklaringstext:

Utbytbara hållare.

Snabbinställning av spännvidden.

Förinställning av spänstrycket.

#### Användningsdata:

För vibrationsfri och säker uppspänning vid stora skär- och matningskrafter. Snabb uppspänning med handvev.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 par rillade spännbackar (slät baksida), handvev.

#### Specialtillbehör:

Utbytesbackar nr 362076; 362077; 362079, vridplatta nr 362073.

### Teknisk beskrivning

Monteringshöjd G $\pm 0,02$	83,5 mm
vikt	60 kg

Spännvidd b I	0 - 104 mm
Spännvidd b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Spännkraft	50 kN
grundstomhöjd c	133 mm
L <sub>4</sub>	507 - 817 mm
färgkod för passande tillbehör	HögtryckskrUVstycke
backbredd	160 mm
backhöjd C	49,6 mm
Spännvidd b III	205 - 310 mm
Produktslag	MaskinskrUVstycke

## Tillbehör

Spännback med prismatiska anläggningsytor, andra sidan med längsgående rillor För backbredd 160 mm	362079 160
Spännback med längsgående rillor, andra sidan slät För backbredd 160 mm	362076 160
Spannback finräfflad, andra sidan med längsgående rillor För backbredd 160 mm	362077 160
Vridplatta för skrUVstycke För backbredd 160 mm	362073 160