

Mitutoyo**Skjutmått, mätområde: 150HMmm**

Beställningsdata

Ordernummer	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Utan tumindelning.Finslipade mätytor. Med **hårdmetall**-mätytor.**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
Längd korpetsar	17 mm
avläsning	0,05 mm
mätyta	Hårdmetallsvetsade mätytor
förpackning	Etui
gradering	1/20 mm
Norm	ISO 13385

vikt	145 g
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Förkromad skala	ja
Låsning	Låsskruv upptill
styrning	Förhöjda gejder
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
Låsskruv M2,6	410410