



Granitplatta Noggrannhet 00, längd × bredd: 800X600mm



Beställningsdata

Ordernummer	430400 800X600
GTIN	2050001042644
Artikelklass	46H

Beskrivning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/00 – särskilt diamantfinslipad för mätrummet.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusivt stålkuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

planhet	0,004 mm
Tjocklek	120 mm
vikt	173 kg

antal stålkuleinsatser	3
Norm	DIN 876
noggrannhet	00 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Kullagerprisma par	431705
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 800 mm	431700 800