

**TNGA 160404, KBN35M, Typ: MET****Beställningsdata**

Ordernummer	255659 MET
GTIN	4960664544516
Artikelklass	25H

**Beskrivning****Utförande:**

**MEGACOAT**-belagda CBN-vändskär. MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spånbrytare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Sort: KBN35M

Eggutförande: MET

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 180 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,3 mm

Hörnradie	0,4 mm
Eggutförande	MET
Sort	KBN35M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	TNGA 160404
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	KBN35M
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		