

**DC.T 11T308, Sort: KW10****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AH
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 300 m/min
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	KW10
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning